

分銅・おもりの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

分銅



おもり



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

■ 分銅

| 校正範囲 | 校正の不確かさ (信頼の水準約 95%) |
|--------|-------------------------|
| 1 mg | 0.004 mg |
| 2 mg | 0.004 mg |
| 5 mg | 0.004 mg |
| 10 mg | 0.004 mg |
| 20 mg | 0.005 mg |
| 50 mg | 0.006 mg |
| 100 mg | 0.007 mg |
| 200 mg | 0.009 mg |
| 500 mg | 0.011 mg |
| 1 g | 0.015 mg |
| 2 g | 0.018 mg |
| 5 g | 0.023 mg |

| 校正範囲 | 校正の不確かさ (信頼の水準約 95%) |
|-------|-------------------------|
| 10 g | 0.030 mg |
| 20 g | 0.037 mg |
| 50 g | 0.047 mg |
| 100 g | 0.076 mg |
| 200 g | 0.16 mg |
| 500 g | 0.42 mg |
| 1 kg | 0.80 mg |
| 2 kg | 1.6 mg |
| 5 kg | 4.2 mg |
| 10 kg | 8.0 mg |
| 20 kg | 16 mg |

■ おもり

| 校正範囲 | 校正の不確かさ (信頼の水準約 95%) |
|-------------------|-------------------------|
| 1 g 以上 20 g 未満 | 0.18 mg |
| 20 g 以上 50 g 未満 | 0.25 mg |
| 50 g 以上 100 g 未満 | 0.30 mg |
| 100 g 以上 200 g 未満 | 0.47 mg |
| 200 g 以上 500 g 未満 | 1.3 mg |
| 500 g 以上 1 kg 未満 | 2.3 mg |
| 1 kg 以上 2 kg 未満 | 4.6 mg |
| 2 kg 以上 5 kg 未満 | 13 mg |
| 5 kg 以上 10 kg 未満 | 24 mg |
| 10 kg 以上 20 kg 未満 | 46 mg |
| 20 kg 以上 25 kg 以下 | 59 mg |

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>